



GBD5010009016



**Canal GBD portamecanismos de PVC, 50x100mm, blanco RAL9016**

**Características técnicas**

**Configuración**

antibacterialtreatment No

**Compatibilidad**

Formato de apartamenta compatible Clipaje directo 45 mm

**Conectividad**

Accesorio de alineación Uniones en referencias separadas

**Dimensiones**

Altura de la canal 54 mm

Longitud en mm 2000 mm

Ancho de la canal 105 mm

**Capacidad**

Cap.cables 11mm (3x1,5-3x2,5) c/s apar. 16 / 29

**Puerta, tapa**

Montaje de la tapa Interior

Anchura de la tapa 45 mm

Numero de tapas que pueden montarse 1

**Materiales, acabados, colores**

Grupo de materiales plástico

Tipo de tratamiento de la superficie No tratado

**Cable**

Sección interior 4694 mm<sup>2</sup>

**Equipo**

Número de separadores 1

Número de compartimentos 1 / 2

**Normas**

Directiva europea RoHS conformidad voluntaria

**Seguridad**

textimpactstrength IK07

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento -5...60 °C

## Temperatura

---

Temperatura ambiente

-5...65 °C