



GBD5010049016

Ángulo interno variable para canal GBD 50x100mm, blanco RAL9016

Características técnicas

Arquitectura

Montaje Clipado

Configuración

antibacterialtreatment No

Ángulo 83 / 97 °

Compatibilidad

Compatibilidad de los aparatos GBD

Conectividad

Accesorio de alineación Sin acoplador

Dimensiones

Altura de la canal 56 mm

Longitud en mm 110 mm

Ancho de la canal 105 mm

Puerta, tapa

Tapa con junta No

Materiales, acabados, colores

Grupo de materiales plástico

Tipo de tratamiento de la superficie No tratado

Accesorios incluidos

Configuración de la pieza de forma Moldeada

Normas

Directiva europea RoHS conformidad voluntaria

Seguridad

textimpactstrength IK07

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -5...60 °C