



GBD501004J9016

### Ángulo interior 3D para canal GBD 50x100mm, blanco RAL9016

#### Características técnicas

##### Arquitectura

Montaje Clipado

##### Configuración

antibacterialtreatment No

Ángulo 83 / 140 °

##### Compatibilidad

Compatibilidad de los aparatos GBD

##### Conectividad

Accesorio de alineación Sin acoplador

##### Dimensiones

Altura de la canal 56 mm

Longitud en mm 145 mm

Ancho de la canal 105 mm

##### Puerta, tapa

Tapa con junta No

##### Materiales, acabados, colores

Grupo de materiales plástico

Tipo de tratamiento de la superficie No tratado

##### Accesorios incluidos

Configuración de la pieza de forma Moldeada

##### Normas

Directiva europea RoHS conformidad voluntaria

##### Seguridad

textimpactstrength IK07

##### Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -30...90 °C