



GBD5010089016

Derivación T para canal GBD 50x100mm, blanco RAL9016

Características técnicas

Arquitectura

Montaje Clipado

Configuración

antibacterialtreatment No

Compatibilidad

Compatibilidad de los aparatos GBD

Conectividad

Accesorio de alineación Sin acoplador

Dimensiones

Altura de la canal 50 mm

Longitud en mm 110 mm

Ancho de la canal 100 mm

lengthwidthderivat 100 mm

Puerta, tapa

Montaje de la tapa Interior

Tapa con junta No

Fijación de la tapa por clipaje No

Materiales, acabados, colores

Grupo de materiales plástico

Tipo de tratamiento de la superficie No tratado

Accesorios incluidos

Configuración de la pieza de forma Moldeada

Normas

Directiva europea RoHS conformidad voluntaria

Seguridad

textimpactstrength IK07

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -30...90 °C

Temperatura

Temperatura ambiente -5...65 °C