



GBD5013109011



Canal portamecanismos, en PVC, de 50x130 mm, negro , 2 comp.

Características técnicas

Configuración

antibacterialtreatment No

Compatibilidad

Formato de apartamenta compatible Clipaje directo 45 mm

Conectividad

Accesorio de alineación Uniones en referencias separadas

Dimensiones

Altura de la canal 54 mm
 Longitud en mm 2000 mm
 Ancho de la canal 134 mm

Capacidad

Cap.cables 11mm (3x1,5-3x2,5) c/s apar. 15 / 37

Puerta, tapa

Montaje de la tapa Interior
 Anchura de la tapa 45 mm
 Numero de tapas que pueden montarse 2

Materiales, acabados, colores

Color Negro grafito
 Color RAL RAL 9011 - Negro grafito
 Material PVC
 Grupo de materiales plástico
 Tipo de tratamiento de la superficie No tratado

Cable

Sección interior 5330 mm²

Equipo

Número de separadores 2
 Número de compartimentos 2 / 4

Normas

Certificados EN50085-2-1
 Directiva europea RoHS conformidad voluntaria

Seguridad

Índice de protección IP	IP40
Conformidad con REACH	Sí
Conforme con RoHS	Sí
Sin halógenos	No
textimpactstrength	IK07

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5...60 °C
-------------------------------	------------

Temperatura

Temperatura ambiente	-5...65 °C
----------------------	------------