



GBD5013109016



Canal GBD portamecanismos de PVC, 50x130mm, blanco RAL9016, 2 comp.

Características técnicas

Configuración

antibacterialtreatment No

Compatibilidad

Formato de apartamenta compatible 45x45 mm

Conectividad

Accesorio de alineación Uniones en referencias separadas

Dimensiones

Altura de la canal 54 mm

Longitud en mm 2000 mm

Ancho de la canal 134 mm

Capacidad

Cap.cables 11mm (3x1,5-3x2,5) c/s apar. 15 / 37

Puerta, tapa

Montaje de la tapa Interior

Anchura de la tapa 45 mm

Numero de tapas que pueden montarse 2

Materiales, acabados, colores

Material PVC

Grupo de materiales plástico

Tipo de tratamiento de la superficie No tratado

Cable

Sección interior 5330 mm²

Equipo

Número de separadores 2

Número de compartimentos 2 / 4

Normas

Directiva europea RoHS conformidad voluntaria

Seguridad

Índice de protección IP IP40

atishalogenfreeexternallymaintained No

textimpactstrength IK07

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento

-5...60 °C

Temperatura

Temperatura ambiente

-5...65 °C