



GBD5013139011

Ángulo exterior variable para canal GBD 50x130mm, negro RAL9011

Características técnicas

Arquitectura

Montaje Clipado

Configuración

antibacterialtreatment No

Ángulo 83 / 140 °

Compatibilidad

Compatibilidad de los aparatos GBD

Conectividad

Accesorio de alineación Sin acoplador

Dimensiones

Altura de la canal 56 mm

Ancho de la canal 134 mm

Puerta, tapa

Montaje de la tapa Exterior

Tapa con junta No

Numero de tapas que pueden montarse 2

Materiales, acabados, colores

Material PC-ABS sin halógenos

Grupo de materiales plástico

Tipo de tratamiento de la superficie No tratado

Accesorios incluidos

Configuración de la pieza de forma Moldeada

Normas

Directiva europea RoHS conformidad voluntaria

Seguridad

textimpactstrength IK07

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -30...90 °C