



GBD5013139016

Ángulo exterior variable para canal GBD/GBA 50x130mm, blanco RAL9016

Características técnicas

Arquitectura

Montaje Clipado

Configuración

antibacteriantreatment No

Ángulo 83 / 140 °

Compatibilidad

Compatibilidad de los aparatos GBD

Conectividad

Accesorio de alineación Sin acoplador

Dimensiones

Altura de la canal 56 mm

Longitud en mm 45 mm

Ancho de la canal 134 mm

Puerta, tapa

Montaje de la tapa Exterior

Tapa con junta No

Numero de tapas que pueden montarse 2

Materiales, acabados, colores

Color RAL 9016

Color RAL RAL9016 - blanco tráfico

Material ABS

Grupo de materiales plástico

Tipo de tratamiento de la superficie No tratado

Accesorios incluidos

Configuración de la pieza de forma Moldeada

Normas

Certificados EN50085-2-1

Directiva europea RoHS conformidad voluntaria

Seguridad

Índice de protección IP IP40

atishalogenfreeexternallymaintained Yes

textimpactstrength IK07

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento

-30...90 °C