




GBD5016109016



**Canal GBD portamecanismos de PVC, 50x160mm, blanco RAL9016**

**Características técnicas**

**Dimensiones**

Altura	54 mm
Anchura	162 mm
Longitud	2000 mm
Sección transversal interior	5360 - 5360 mm <sup>2</sup>

**Cubierta, puerta**

Número de tapas montables	3
Anchura de la cubierta 1	45 mm
Anchura de la cubierta 2	45 mm
Anchura de la cubierta 3	45 mm

**Capacidad**

N.º máximo de cables (Ø11mm, 50 % de ocupación, con dispositivos)	30
N.º máximo de cables (Ø11mm, 50 % de ocupación, sin dispositivos)	57

**Compatibilidad**

Formato de aparamenta compatible	Clipaje directo 45 mm
----------------------------------	-----------------------

**Instalación, montaje**

Perforación de base	Sí
---------------------	----

**Materiales**

Material	Policloruro de vinilo (PVC)
Tratamiento	Sin tratamiento
Colour	Blanco tráfico
Código RAL	9016

**Seguridad**

Resistencia al impacto IK	IK07
Índice de protección IP	IP40

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento	-5 - 60 °C
-------------------------------	------------

**Conectividad**

Acoplamiento de canal	Uniones en referencias separadas
-----------------------	----------------------------------

**Equipo**

Clip de fijación de cable incluido	No
------------------------------------	----

