



GBD5016139011

### Ángulo exterior para canal GBD 50x160mm, negro RAL9011

#### Características técnicas

##### Arquitectura

Montaje Clipado

##### Configuración

antibacterialtreatment No

Ángulo 83 / 140 °

##### Compatibilidad

Compatibilidad de los aparatos GBD

##### Conectividad

Accesorio de alineación Sin acoplador

##### Dimensiones

Altura de la canal 56 mm

Ancho de la canal 162 mm

##### Puerta, tapa

Montaje de la tapa Exterior

Tapa con junta No

Numero de tapas que pueden montarse 3

##### Materiales, acabados, colores

Color Negro grafito

Color RAL RAL 9011 - Negro grafito

Material PC-ABS sin halógenos

Grupo de materiales plástico

Tipo de tratamiento de la superficie No tratado

##### Accesorios incluidos

Configuración de la pieza de forma Moldeada

##### Normas

Certificados EN50085-2-1

Directiva europea RoHS conformidad voluntaria

##### Seguridad

Índice de protección IP IP40

atishalogenfreeexternallymaintained Yes

textimpactstrength IK07

**Condiciones de uso**

---

Temperatura de funcionamiento

-30...90 °C