



GKWAD03015

Cable Winsta, 3x2.5mm² , 1.5m, PVC

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal	20 A
----------------------------	------

Dimensiones

lengthstriplength	9 mm
-------------------	------

lengthdismantlelength	55 mm
-----------------------	-------

Longitud

lengthtotallength	1.5 m
-------------------	-------

Potencia

mainfireload	0.855 kWh
--------------	-----------

Resistencia

resistancecontinuityresistor	1 mΩ
------------------------------	------

Materiales, acabados, colores

texthousingcolour	negro
-------------------	-------

Tipo de tratamiento de la superficie	estañado
--------------------------------------	----------

Cable

temperaturecablet resist	70 °C
--------------------------	-------

Diámetro del cable	10 mm
--------------------	-------

temperatureconductmaxop	70 °C
-------------------------	-------

Equipo

mechanicalcoding	Sí
------------------	----

Normas

Directiva europea RoHs	conformidad voluntaria
------------------------	------------------------

Seguridad

Índice de protección IP	IP20
-------------------------	------

Temperatura

temperatureinsulpt resist	105 °C
---------------------------	--------