



GKWAD03025

**Cable Winsta, 3x2.5mm<sup>2</sup> , 2.5m, PVC**

**Características técnicas**

**Corriente eléctrica**

Corriente asignada nominal 20 A

**Dimensiones**

lengthstriplength 9 mm

lengthdismantlelength 55 mm

**Longitud**

lengthtotallength 2.5 m

**Potencia**

mainfireload 1.286 kWh

**Resistencia**

resistancecontinuityresistor 1 mΩ

**Materiales, acabados, colores**

texthousingcolour negro

Tipo de tratamiento de la superficie estañado

**Cable**

temperaturecablet resist 70 °C

Diámetro del cable 10 mm

temperatureconductmaxop 70 °C

**Equipo**

mechanicalcoding Sí

**Normas**

Directiva europea RoHS conformidad voluntaria

**Seguridad**

Índice de protección IP IP20

**Temperatura**

temperatureinsulpt resist 105 °C