



GKWAD03025

**Cable Winsta, 3x2.5mm<sup>2</sup> , 2.5m, PVC**

**Características técnicas**

**Arquitectura**

Número de polos 3

**Tensión**

Tensión máx. de servicio 250 V

Tensión nominal 230 - 250 V

Picos de tensión nominal 4 kV

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada 20 A

**Cable**

Diámetro del cable 10 mm

Longitud de cable 2,5 m

Cable resistente a temperatura permanente de hasta 70 °C

**Dimensiones**

Longitud 2500 mm

**Conexión**

Sección máxima del conductor 2,50 - 2,50 mm<sup>2</sup>

Tipo de conector/enchufe Wago Winsta

**Conectividad**

Cantidad de cables 3

**Cubierta, puerta**

Bloqueable Sí

**Equipo**

Codificación mecánica Sí

Tipo cable lado 1 Jack

Tipo cable lado 2 Conector (toma)

Tipo de cable H05VV-F

**Condiciones de uso**

Grado de contaminación según IEC60664 / IEC60947-2 3

**Materiales**

Colour Negro

Color inserto de contacto

Blanco

---

**Potencia**

Carga de fuego

1,28 kWh

---

**Resistencia**

Resistencia de continuidad

1 mΩ