

GKWAD03050

Cable Winsta, 3x2.5mm² , 5.0m, PVC

Características técnicas

Arquitectura

Número de polos 3

Tensión

Tensión máx. de servicio 250 V

Tensión nominal 230 - 250 V

Picos de tensión nominal 4 kV

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 20 A

Cable

Diámetro del cable 10 mm

Longitud de cable 5 m

Cable resistente a temperatura permanente de hasta 70 °C

Dimensiones

Longitud 5000 mm

Conexión

Sección máxima del conductor 2,50 - 2,50 mm²

Tipo de conector/enchufe Wago Winsta

Conectividad

Cantidad de cables 3

Cubierta, puerta

Bloqueable Sí

Equipo

Codificación mecánica Sí

Tipo cable lado 1 Jack

Tipo cable lado 2 Conector (toma)

Tipo de cable H05VV-F

Condiciones de uso

Grado de contaminación según IEC60664 / IEC60947-2 3

Materiales

Colour Negro

Color inserto de contacto

Blanco

Potencia

Carga de fuego

2,36 kWh

Resistencia

Resistencia de continuidad

1 mΩ