



GKWAD13015

Cable Winsta, 3x2.5mm² , 1.5m, sin halógenos

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal 20 A

Dimensiones

lengthstriplength 9 mm

lengthdismantlelength 55 mm

Longitud

lengthtotallength 1.5 m

Potencia

mainfireload 0.853 kWh

Resistencia

resistancecontinuityresistor 1 mΩ

Materiales, acabados, colores

texthousingcolour negro

Tipo de tratamiento de la superficie estañado

Cable

temperaturecablet resist 70 °C

Diámetro del cable 10 mm

temperatureconductmaxop 70 °C

Equipo

mechanicalcoding Sí

Normas

Directiva europea RoHS conformidad voluntaria

Seguridad

Índice de protección IP IP20

Temperatura

temperatureinsulpt resist 105 °C