



HA780025

Canal de cuadro, en PC/ABS, de 80x25 mm, gris claro (RAL7035)

Características técnicas

Arquitectura

Flexible No

Configuración

Configuración de las paredes del perfil Estampado

Corriente eléctrica

Estable a las corrientes de fuga Sí

Dimensiones

Altura de la canal 80 mm

Longitud en mm 2000 mm

Ancho de la canal 25 mm

Anchura de los precortes laterales 6 mm

Ancho de la lengüeta 6.5 mm

Puerta, tapa

Forma de la tapa Sin embalaje

Materiales, acabados, colores

Color Gris claro

Color RAL RAL 7035 - Gris luminoso

Material PC-ABS sin halógenos

Grupo de materiales plástico

Tipo de tratamiento de la superficie No tratado

Instalación, montaje

Perforación de zócalo EN 50085-2-3:1999

Cable

Cap. en cables (ej. Ho7Y-U/R/K 1,5 mm²) 56

Sección interior 1485 mm²

Cap. en cables (ej. Ho7Y-U/R/K 2,5 mm²) 40

Cap. en cables (ej. Ho7Y-U/R/K 1 mm²) 78

Normas

Directiva europea RoHS conformidad voluntaria

Clasificación UL 94 V0

Seguridad

atishalogenfreeexternallymaintained Yes

Temperatura

Temperatura ambiente	-25...90 °C
----------------------	-------------