



HTC310H

Módulo de comunicación sin entradas ni salidas, para h3+ Energy

Características técnicas

Arquitectura

Montaje rail DIN

Configuración

Número de módulos 2

Tensión

Tensión de funcionamiento 24 V DC

Normas

Directiva europea RoHS conforme

Directiva europea WEEE afectado

Seguridad

Índice de protección IP IP20

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -25...70 °C

Temperatura de almacenamiento/transporte -35...70 °C