



HTG411H

Servidor de monitorización de energía agardio.manager

Características técnicas

Equipo

Servidor web	Sí
--------------	----

Tensión

Tensión de servicio	24 - 24 V
Tipo de alimentación de tensión	CC

Conectividad

Tipo de sistema de bus de interfaz/pasarela de medios	Interfaz Ethernet
---	-------------------

Potencia

Consumo de energía VA	7 VA
-----------------------	------

Seguridad

Índice de protección IP	IP20
-------------------------	------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-25 - 70 °C
-------------------------------	-------------

Controles e indicadores

Con indicador LED	Sí
-------------------	----

Dimensiones

Número de unidades de ancho	6
-----------------------------	---