



HTG411L

Servidor de monitorización de energía agardio.manager

Características técnicas

Arquitectura

Montaje	rail DIN
---------	----------

Configuración

Número de módulos	6
-------------------	---

Mandos e indicadores

Con indicador LED	Sí
-------------------	----

Tensión

Tensión de funcionamiento	24 V
---------------------------	------

Equipo

Número de entradas digitales	1
Número de interfaces USB	2
demountingprotection	No
Radiofrecuencia bidireccional	No
radiointerface	No
irinterface	No
updateable	Sí
visualization	No
webserver	Sí
Número de entradas analógicas	1

Normas

Directiva europea RoHS	conformidad voluntaria
Directiva europea WEEE	afectado

Seguridad

Índice de protección IP	IP20
-------------------------	------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-25...55 °C
Temperatura de almacenamiento/transporte	-55...85 °C