



Servidor de monitorización de energía agardio.manager v1

Características técnicas

Equipo

Servidor web Sí

Tensión

Tensión de servicio 24 - 24 V

Tipo de alimentación de tensión CC

Conectividad

Tipo de sistema de bus de interfaz/pasarela de medios Interfaz Ethernet

Potencia

Consumo de energía VA 7 VA

Seguridad

Índice de protección IP IP20

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -25 - 55 °C

Controles e indicadores

Con indicador LED Sí

Dimensiones

Número de unidades de ancho 6

HTG411L