



HTG411L

## Servidor de monitorización de energía agardio.manager v1

### Características técnicas

#### Equipo

Servidor web	Sí
--------------	----

#### Tensión

Tensión de servicio	24 - 24 V
---------------------	-----------

Tipo de alimentación de tensión	CC
---------------------------------	----

#### Conectividad

Tipo de sistema de bus de interfaz/pasarela de medios	Interfaz Ethernet
---	-------------------

#### Potencia

Consumo de energía VA	7 VA
-----------------------	------

#### Seguridad

Índice de protección IP	IP20
-------------------------	------

#### Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-25 - 55 °C
-------------------------------	-------------

#### Controles e indicadores

Con indicador LED	Sí
-------------------	----

#### Dimensiones

Número de unidades de ancho	6
-----------------------------	---