



HWX005HSA

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	0,60 A
----------------------------	--------

Tensión

Tipo de alimentación de tensión	CA
Tensión asignada de aislamiento U_i	450 V
Resistencia a picos de tensión asignada (U_{imp})	6000 V
Tensión circuito de mando en AC	380 - 400 V

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-25 - 70 °C
-------------------------------	-------------

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------