



HWX040HSA

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal 230 V AC15	4 A
------------------------------	-----

Conectividad

Tipo de montaje	Montaje por clic
-----------------	------------------

Conexión

Tipo de contactos	1 cambio
-------------------	----------

Tensión

Tensión asignada de aislamiento Ui	690 V
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)	1500 V
Tipo de alimentación de tensión	CA/CC

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-25 - 70 °C
Temperatura de almacenamiento/trans- porte	-40 - 70 °C

Endurancia

Endurancia mecánica en número de manio- bras	15000
Endurancia eléctrica en número de ciclos	3025

Potencia

Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal	0
---	---

Seguridad

Índice de protección IP	IP4X
-------------------------	------