



HWX041HSA

### Características técnicas

#### Corriente eléctrica

Corriente nominal 230 V AC15 2 A

#### Conectividad

Tipo de montaje Montaje por clic

#### Conexión

Tipo de contactos 1 cambio

#### Tensión

Tensión asignada de aislamiento  $U_i$  690 V

Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp) 1500 V

Tipo de alimentación de tensión CA/CC

#### Frecuencia

Frecuencia 50 - 60 Hz

#### Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -25 - 70 °C

Temperatura de almacenamiento/trans-  
porte -40 - 70 °C

#### Endurancia

Endurancia mecánica en número de manio-  
bras 15000

Endurancia eléctrica en número de ciclos 3025

#### Potencia

Potencia total disipada en condiciones de  
Intensidad nominal 0

#### Seguridad

Índice de protección IP IP4X