



Regleta de conexión, longitud 49 mm, 3x16+4x10 mm², 7 conexiones

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 60 A

Arquitectura

Número de polos 1

Materiales

Colour Bronce

Conexión

Sección transversal de terminales roscados 3x 16 + 4x 10 mm²

Dimensiones

Longitud 49 mm

K142