



**Puente de unión de lengüeta 3P, 16 mm<sup>2</sup>, 80A, 57M**

**Características técnicas**

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada 80 A

**Arquitectura**

Número de polos 3

**Dimensiones**

Longitud 1000 mm

**Tensión**

Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp) 4000 V

**Conexión**

Sección transversal de conductor rígido 16 mm<sup>2</sup>

Tipo de conector/enchufe Barra de fase con horquilla

**Capacidad**

Número de módulos 57

KB380B