



**Puente de unión de lengüeta 4P, 10 mm<sup>2</sup>, 63A, 12M color gris**

**Características técnicas**

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada 63 A

**Arquitectura**

Número de polos 4

**Dimensiones**

Longitud 210 mm

**Tensión**

Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp) 4000 V

**Conexión**

Sección transversal de conductor rígido 10 mm<sup>2</sup>

**Capacidad**

Número de módulos 12

KB463A