



KB480B

Puente de unión de lengüeta 4P, 16 mm², 80A, 56M color gris

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 80 A

Arquitectura

Número de polos 4

Dimensiones

Longitud 1000 mm

Tensión

Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp) 4000 V

Conexión

Sección transversal de conductor rígido 16 mm²

Tipo de conector/enchufe Barra de fase con horquilla

Capacidad

Número de módulos 57