



KB480B

### Puente de unión de lengüeta 4P, 16 mm<sup>2</sup>, 80A, 56M color gris

#### Características técnicas

##### Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 80 A

##### Arquitectura

Número de polos 4

##### Dimensiones

Longitud 1000 mm

##### Tensión

Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp) 4000 V

##### Conexión

Sección transversal de conductor rígido 16 mm<sup>2</sup>

##### Capacidad

Número de módulos 57