



Puente de unión de horquilla 1P, 20 mm², 100A, 57M

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 100 A

Arquitectura

Número de polos 1

Dimensiones

Longitud 1000 mm

Tensión

Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp) 4000 V

Conexión

Sección transversal de conductor rígido 20 mm²

Tipo de conector/enchufe Barra colectora de fase con horquilla

Capacidad

Número de módulos 57

KD190B