



KDN263B

Puente de unión de horquilla 2P, 10 mm², 63A, 56M

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 63 A

Arquitectura

Número de polos 2

Dimensiones

Longitud 1000 mm

Tensión

Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp) 4500 V

Conexión

Sección transversal de conductor rígido 10 mm²

Capacidad

Número de módulos 56