



KDN463B

## Puente de unión de horquilla 4P, 10 mm<sup>2</sup>, 63A, 56M

### Características técnicas

#### Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 63 A

#### Arquitectura

Número de polos 4

#### Dimensiones

Longitud 1000 mm

#### Tensión

Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp) 4500 V

#### Conexión

Sección transversal de conductor rígido 10 mm<sup>2</sup>

Tipo de conector/enchufe Barra colectora de fase con horquilla

#### Capacidad

Número de módulos 57