



KDQ08057011



caja profundidad reducida Q08 revestimiento 5mm

Características técnicas

Configuración

Módulo	Cuadrado
--------	----------

Dimensiones

Profundidad mínima para empotrar	53 mm
Longitud externa	314 mm
Longitud interior	294 mm
Anchura interior	294 mm
Profundidad para la instalación del revestimiento	5 mm
Longitud exterior	314 mm

Materiales, acabados, colores

Color	Plata
Color RAL	RAL 7011 - Gris hierro
Material	Poliamida (PA)
Grupo de materiales	plástico

Instalación, montaje

Adaptado a uso interno	No
suitableforinstallationonconcrete	Sí

Conexión

Número de entrada de cables	1
-----------------------------	---

Equipo

Número de aparatos que pueden ser instalados	8
Número de cajas de aparamenta	4

Normas

Certificados	EN50085-2-2
--------------	-------------

Seguridad

Conformidad con REACH	Sí
Conforme con RoHS	Sí
Sin halógenos	Yes
textimpactstrength	IK08

Condiciones de uso

maximumload	1.5 kN
-------------	--------