



KF84A

**Borne de conexión con horquilla lateral 2x25 mm<sup>2</sup>**

**Características técnicas**

**Arquitectura**

Número de polos	1 P
Tipo de polos	1 P

**Funciones**

suitableforfinestrandconductors	No
suitableforfineconductorswocableendsleeve	No
suitableforextrafinestrandconductors	No
suitableforextrafineconductorswocablesleeve	No

**Corriente eléctrica**

Corriente asignada nominal	80 A
----------------------------	------

**Materiales, acabados, colores**

Material	Mezcla de materiales
----------	----------------------

**Conexión**

Sección de conexión en cable flexible	16 mm <sup>2</sup>
Sección de conexión en cable rígido	25 mm <sup>2</sup>
Sección del borne	25 mm <sup>2</sup>
Tipo de conexión	Borne de jaula con tornillo

**Accesorios incluidos**

Tipo de accesorio	Borne de alimentación
-------------------	-----------------------

**Equipo**

Número de salidas	0
Número de salidas	1

**Normas**

Directiva europea WEEE	afectado
------------------------	----------

**Seguridad**

Conformidad con REACH	No
Conforme con RoHS	Sí
Sin halógenos	Yes