



L43579011

**Derivación en "T", en PVC, para canales GBD5013009010, negro**

**Características técnicas**

**Arquitectura**

Montaje Clipado

**Configuración**

antibacterialtreatment No

**Compatibilidad**

Compatibilidad de los aparatos GBD

**Conectividad**

Accesorio de alineación Sin acoplador

**Dimensiones**

Altura de la canal 50 mm

Longitud en mm 136 mm

Ancho de la canal 130 mm

**Puerta, tapa**

Tapa con junta No

Fijación de la tapa por clipaje No

Longitud de la parte superior 1 0 mm

Longitud de la parte superior 2 0 mm

Longitud de la parte superior 3 0 mm

Numero de tapas que pueden montarse 0

**Materiales, acabados, colores**

Color Negro grafito

Color RAL RAL 9011 - Negro grafito

Material ABS

Grupo de materiales plástico

Tipo de tratamiento de la superficie No tratado

**Accesorios incluidos**

Configuración de la pieza de forma Moldeada

**Normas**

Certificados EN50085-2-1

Directiva europea RoHS conformidad voluntaria

**Seguridad**

Conformidad con REACH Sí

---

Conforme con RoHS	Sí
Sin halógenos	Yes

---

**Condiciones de uso**

---

Temperatura de funcionamiento	-30...90 °C
-------------------------------	-------------

---

**Temperatura**

---

Temperatura ambiente	-5...65 °C
----------------------	------------