



L44719010

**Angulo interior,PC/ABS,para canales GBD50085/GBA50085,blanco(RAL9010)**

#### Características técnicas

##### Arquitectura

|         |         |
|---------|---------|
| Montaje | Clipado |
|---------|---------|

##### Configuración

|                        |      |
|------------------------|------|
| antibacterialtreatment | No   |
| Ángulo                 | 90 ° |

##### Conectividad

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Accesorio de alineación | Sin acoplador |
|-------------------------|---------------|

##### Dimensiones

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Altura de la canal | 56 mm |
| Ancho de la canal  | 85 mm |

##### Puerta, tapa

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Tapa con junta                      | No |
| Numero de tapas que pueden montarse | 0  |

##### Materiales, acabados, colores

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Material                             | ABS        |
| Grupo de materiales                  | plástico   |
| Tipo de tratamiento de la superficie | No tratado |

##### Accesorios incluidos

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Configuración de la pieza de forma | Moldeada |
|------------------------------------|----------|

##### Normas

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Directiva europea RoHS | conformidad voluntaria |
|------------------------|------------------------|

##### Condiciones de uso

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Temperatura de funcionamiento | -30...90 °C |
|-------------------------------|-------------|