



L44719011

Angulo interior, en PVC, para canales GBD50085/GBA50085, negro

Características técnicas

Arquitectura

Montaje Clipado

Configuración

antibacterialtreatment No

Ángulo 90 °

Conectividad

Accesorio de alineación Sin acoplador

Dimensiones

Altura de la canal 56 mm

Ancho de la canal 85 mm

Puerta, tapa

Tapa con junta No

Materiales, acabados, colores

Grupo de materiales plástico

Tipo de tratamiento de la superficie No tratado

Accesorios incluidos

Configuración de la pieza de forma Moldeada

Normas

Directiva europea RoHS conformidad voluntaria

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -30...90 °C