



LF2003509016



Minicanal LF PVC de 20x35mm, blanco RAL9016

Características técnicas

Arquitectura

Montaje Pulsador

Configuración

antibacterialtreatment No

Conectividad

Accesorio de alineación Sin acoplador

Dimensiones

Altura de la canal 20 mm

Longitud en mm 2000 mm

Ancho de la canal 33 mm

Distancia horizontal entre perforaciones 125 mm

Capacidad

Capacidad máxima de cables (Ø 11 mm y 50% de ocupación) 2

Cap.cables 11mm (3x1,5-3x2,5) c/s apar. 2

Puerta, tapa

Forma de la tapa Premontado

Materiales, acabados, colores

Color RAL 9016

Color RAL RAL9016 - blanco tráfico

Material PVC

Grupo de materiales plástico

Tipo de tratamiento de la superficie No tratado

Transparente No

Cable

Sección interior 440 mm²

Equipo

Número de compartimentos 1

Normas

Certificados EN50085-2-1

Directiva europea RoHS conformidad voluntaria

Seguridad

Índice de protección IP	IP30
textimpactstrength	IK07
Condiciones de uso	
Temperatura de funcionamiento	-5...60 °C
Temperatura	
Temperatura ambiente	-5...65 °C