



LF2003609016



Minicanal LF PVC de 20x35mm, blanco RAL9016, 2 compartimentos

Características técnicas

Arquitectura

Montaje Pulsador

Configuración

antibacterialtreatment No

Conectividad

Accesorio de alineación Sin acoplador

Dimensiones

Altura de la canal 20 mm

Longitud en mm 2000 mm

Ancho de la canal 33 mm

Distancia horizontal entre perforaciones 125 mm

Separación vertical de las perforaciones 14 mm

Capacidad

Capacidad máxima de cables (Ø 11 mm y 50% de ocupación) 2

Cap.cables 11mm (3x1,5-3x2,5) c/s apar. 2

Puerta, tapa

Forma de la tapa Premontado

Materiales, acabados, colores

Color RAL 9016

Color RAL RAL9016 - blanco tráfico

Material PVC

Grupo de materiales plástico

Tipo de tratamiento de la superficie No tratado

Transparente No

Cable

Sección interior 420 mm²

Equipo

Número de tabiques fijos 1

Número de compartimentos 2

Normas

Certificados EN50085-2-1

Seguridad

Índice de protección IP	IP30
textimpactstrength	IK07

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5...60 °C
-------------------------------	------------

Temperatura

Temperatura ambiente	-5...65 °C
----------------------	------------
