



LF3004589016



**Deriv.en"T"y cruz ABSpara canales LF300450,blanco RAL9016**

**Características técnicas**

**Configuración**

antibacterialtreatment No

**Dimensiones**

Altura de la canal 30 mm

Ancho de la canal 45 mm

Medida a 130 mm

Altura 30 mm

Ancho 45 mm

**Puerta, tapa**

Tapa con junta -

**Materiales, acabados, colores**

Grupo de materiales plástico

Tipo de tratamiento de la superficie No tratado

**Accesorios incluidos**

Configuración de la pieza de forma Moldeada

**Normas**

Directiva europea RoHS conformidad voluntaria

**Seguridad**

textimpactstrength IK07

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento -5...90 °C

**Temperatura**

Temperatura ambiente -5...65 °C