



LF3004589016



Deriv.en"T"y cruz ABSpara canales LF300450,blanco RAL9016

Características técnicas

Configuración

antibacterialtreatment No

Dimensiones

Altura de la canal 30 mm

Ancho de la canal 45 mm

Medida a 130 mm

Altura 30 mm

Ancho 45 mm

Puerta, tapa

Tapa con junta -

Materiales, acabados, colores

Material PC-ABS sin halógenos

Grupo de materiales plástico

Tipo de tratamiento de la superficie No tratado

Accesorios incluidos

Configuración de la pieza de forma Moldeada

Normas

Directiva europea RoHS conformidad voluntaria

Seguridad

atishalogenfreeexternallymaintained No

textimpactstrength IK07

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -5...90 °C

Temperatura

Temperatura ambiente -5...65 °C