



LF320PV

Cartucho fusible PV 10 x 38 mm 1000V DC 20 A

Características técnicas

Fusible

Características del fusible	gPV
AT_FuseSize	10.3 x 38

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	20 A
----------------------------	------

Potencia

Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal	2,90 W
--	--------

Principales características eléctricas

Poder asignado de corte de servicio en cortocircuito I _{cn} AC conforme a IEC60898-1	30 kA
---	-------

Tensión

Tipo de alimentación de tensión	CC
Tensión nominal	1000 - 1000 V