



LF4004049016



Ángulo interior ABS para canales LF400400, blanco RAL9016

Características técnicas

Configuración

antibacteriantreatment	No
Ángulo	90 °

Compatibilidad

Compatibilidad de los aparatos	LF, LFF
--------------------------------	---------

Conectividad

Accesorio de alineación	Sin acoplador
-------------------------	---------------

Dimensiones

Altura de la canal	40 mm
Ancho de la canal	40 mm
Medida a	85 mm

Puerta, tapa

Tapa con junta	-
----------------	---

Materiales, acabados, colores

Grupo de materiales	plástico
Tipo de tratamiento de la superficie	No tratado

Accesorios incluidos

Configuración de la pieza de forma	Moldeada
------------------------------------	----------

Normas

Directiva europea RoHS	conformidad voluntaria
------------------------	------------------------

Seguridad

textimpactstrength	IK07
--------------------	------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5...60 °C
-------------------------------	------------

Temperatura

Temperatura ambiente	-5...65 °C
----------------------	------------