



LF4006009011

Canal LF en PVC de 40x60mm negro RAL9011

Características técnicas

Arquitectura

Montaje Pulsador

Configuración

antibacterialtreatment No

Conectividad

Accesorio de alineación Perfil pre-equipado de uniones

Dimensiones

Altura de la canal 40 mm

Longitud en mm 2000 mm

Ancho de la canal 57 mm

Distancia horizontal entre perforaciones 125 mm

Separación vertical de las perforaciones 28 mm

Capacidad

Capacidad máxima de cables (Ø 11 mm y 50% de ocupación) 7

Cap.cables 11mm (3x1,5-3x2,5) c/s apar. 7

Puerta, tapa

Forma de la tapa Sin embalaje

Materiales, acabados, colores

Color Negro grafito

Color RAL RAL 9011 - Negro grafito

Material PVC

Grupo de materiales plástico

Tipo de tratamiento de la superficie No tratado

Transparente No

Cable

Sección interior 1500 mm²

Equipo

Número de separadores 1

Número de compartimentos 1 / 2

Número de grapas por metro 2

Normas

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Certificados | EN50085-2-1 |
| Directiva europea RoHS | conformidad voluntaria |
| Seguridad | |
| Índice de protección IP | IP30 |
| textimpactstrength | IK07 |
| Condiciones de uso | |
| Temperatura de funcionamiento | -5...60 °C |
| Temperatura | |
| Temperatura ambiente | -5...65 °C |