



LF4011089016



Deriv.en"T" y cruz ABS para canales LF401100, blanco RAL9016

Características técnicas

Configuración

antibacterialtreatment No

Dimensiones

Altura de la canal 40 mm

Ancho de la canal 110 mm

Medida a 190 mm

Altura 40 mm

Ancho 110 mm

Puerta, tapa

Tapa con junta -

Materiales, acabados, colores

Material PC-ABS sin halógenos

Grupo de materiales plástico

Tipo de tratamiento de la superficie No tratado

Accesorios incluidos

Configuración de la pieza de forma Moldeada

Normas

Directiva europea RoHS conformidad voluntaria

Seguridad

atishalogenfreeexternallymaintained No

textimpactstrength IK07

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -5...60 °C

Temperatura

Temperatura ambiente -5...65 °C