



LF6019049016



**Ángulo interior ABS para canales LF601900, blanco RAL9016**

**Características técnicas**

**Configuración**

antibacterialtreatment	No
Ángulo	90 °

**Compatibilidad**

Compatibilidad de los aparatos	LF, LFF, FB
--------------------------------	-------------

**Conectividad**

Accesorio de alineación	Sin acoplador
-------------------------	---------------

**Dimensiones**

Altura de la canal	61 mm
Ancho de la canal	190 mm
Medida a	130 mm

**Puerta, tapa**

Tapa con junta	-
----------------	---

**Materiales, acabados, colores**

Grupo de materiales	plástico
Tipo de tratamiento de la superficie	No tratado

**Accesorios incluidos**

Configuración de la pieza de forma	Moldeada
------------------------------------	----------

**Normas**

Directiva europea RoHS	conformidad voluntaria
------------------------	------------------------

**Seguridad**

textimpactstrength	IK07
--------------------	------

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento	-5...60 °C
-------------------------------	------------

**Temperatura**

Temperatura ambiente	-5...65 °C
----------------------	------------