



LF6019059016



Ángulo plano ABS para canales LF601900, blanco RAL9016

Características técnicas

Configuración

antibacteriantreatment	No
Ángulo	90 °

Compatibilidad

Compatibilidad de los aparatos	LF, LFF, FB
--------------------------------	-------------

Dimensiones

Altura de la canal	61 mm
Ancho de la canal	190 mm
Medida a	220 mm

Puerta, tapa

Tapa con junta	-
----------------	---

Materiales, acabados, colores

Material	ABS
Tipo de tratamiento de la superficie	No tratado

Accesorios incluidos

Configuración de la pieza de forma	Moldeada
------------------------------------	----------

Seguridad

atishalogenfreeexternallymaintained	Yes
textimpactstrength	IK07

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5...60 °C
-------------------------------	------------

Temperatura

Temperatura ambiente	-5...65 °C
----------------------	------------