




LFF2003539016



Ángulo exterior ABS para minicanales LF 20x35mm, blanco RAL9016

Características técnicas

Configuración

antibacterialtreatment	No
Ángulo	90 °

Compatibilidad

Compatibilidad de los aparatos	LF, LFF
--------------------------------	---------

Conectividad

Accesorio de alineación	Sin acoplador
-------------------------	---------------

Dimensiones

Altura de la canal	20 mm
Ancho de la canal	33 mm
Medida a	14 mm

Puerta, tapa

Tapa con junta	-
----------------	---

Materiales, acabados, colores

Material	ABS
Grupo de materiales	plástico
Tipo de tratamiento de la superficie	No tratado

Accesorios incluidos

Configuración de la pieza de forma	Moldeada
------------------------------------	----------

Normas

Directiva europea RoHS	conformidad voluntaria
------------------------	------------------------

Seguridad

atishalogenfreeexternallymaintained	Yes
textimpactstrength	IK07

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5...60 °C
-------------------------------	------------

Temperatura

Temperatura ambiente	-5...65 °C
----------------------	------------