



LFF3006059016



Ángulo plano ABS para canales LF300600, blanco RAL9016

Características técnicas

Arquitectura

Montaje Clipado

Configuración

antibacterialtreatment No

Ángulo 90 °

Dimensiones

Altura de la canal 30 mm

Ancho de la canal 57 mm

Medida a 95 mm

Puerta, tapa

Tapa con junta No

Materiales, acabados, colores

Material ABS

Tipo de tratamiento de la superficie No tratado

Accesorios incluidos

Configuración de la pieza de forma Moldeada

Seguridad

atishalogenfreeexternallymaintained Yes

textimpactstrength IK07

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -5...60 °C

Temperatura

Temperatura ambiente -5...60 °C