



LFF4006049011

## Ángulo interior para LF 40x60 negro RAL9011

### Características técnicas

#### Arquitectura

Montaje Clipado

#### Configuración

antibacterialtreatment No

Ángulo 83 / 97 °

#### Conectividad

Accesorio de alineación Sin acoplador

#### Dimensiones

Altura de la canal 40 mm

Ancho de la canal 57 mm

Medida a 115 mm

#### Puerta, tapa

Tapa con junta No

#### Materiales, acabados, colores

Grupo de materiales plástico

Tipo de tratamiento de la superficie No tratado

#### Accesorios incluidos

Configuración de la pieza de forma Moldeada

#### Normas

Directiva europea RoHS conformidad voluntaria

#### Seguridad

textimpactstrength IK07

#### Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -5...60 °C

#### Temperatura

Temperatura ambiente -5...60 °C